



WH36912349Q

robusto NAP-Kombi 2x1 kompl.: Steckdose Typ 13 / Steckdose Typ 13 IP55 Aluminium

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Werkstoff Thermoplast

Abmessungen

Höhe 186 mm

Breite 86 mm

Tiefe 70 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckanschluss
Federzug-Anschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP55

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Typ Apparat Gr. II

Geeignet für

robusto Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja
