



WH36912300Q

**robusto NAP-Kombi 2x1 komplett: Steckdose Typ 13 / Steckdose Typ 13 IP55 Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Signalweiss

RAL Nummer 9003

Werkstoff Thermoplast

**Abmessungen**

Höhe 186 mm

Breite 86 mm

Tiefe 70 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckanschluss  
Federzug-Anschluss

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP55

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Typ Apparat Gr. II

---

**Geeignet für**

robusto Aufputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja

---