



WH27915800C

kallysto.pro ENC Gr.2x1 complet: Prise T25 / Prise T25 avec bornes à vis/ Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

##### Dimensions

Hauteur 154 mm

Largeur 94 mm

Nombre d'unités 2

##### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 25

##### Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

##### Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

##### Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

##### Identification

Avec inscription Non

##### Textes

Type Appareil gr. II

##### Convient pour

kallysto encastré

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui