



WH227313T

**kallysto Ecoline Kanaleinbau: 3x T13/23-L3 mit Flachkabeldose POWER 3x2.5mm**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	230 V
Nennspannung	230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

RAL Nummer	5012
Werkstoff	Metall Thermoplast

**Abmessungen**

Höhe	82 mm
Breite	85 mm
Tiefe	55 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	55 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13/23
-----------------------	--------------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Geräteeinbaukanal
-------------	-------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	3
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Schutzart IP	IP20

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

**Geeignet für**

Hager Geräte Multimedia BRx / kallysto Unterputz
--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----