



WH27915805C

**kallysto.pro ENC Gr.2x1 complet: Prise T25 / Prise T25 avec bornes à vis/ Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|          |      |
|----------|------|
| Couleur  | Noir |
| Code RAL | 9005 |

**Dimensions**

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 154 mm |
| Largeur | 94 mm  |

**Installation, montage**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Montage                       | Encastré |
| Position de montage/connexion | Vertical |

**Equipement**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
|-------------------------|------|

**Convient pour**

|                   |  |
|-------------------|--|
| kallysto encastré |  |
|-------------------|--|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|