



WH228927TG

kallysto Kanaleinbau: Typ yp 15/25 mit Rundkabeldose 5x2.5mm / mit G3-Einbaudose

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Höhe	77 mm
Breite	96 mm
Tiefe	54 mm

**Ausstattung**

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Geeignet für**

kallysto Unterputz	
--------------------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----