



WH228927TG

kallysto Kanaleinbau: Typ yp 15/25 mit Rundkabeldose 5x2.5mm / mit G3-Einbaudose

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Abmessungen

Höhe 77 mm
Breite 96 mm
Tiefe 54 mm

Kabel

Kabellänge 0.45 m

Abmessungen

Anzahl Einheiten 1

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 15
Schweizer Norm Typ 25

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Steckverbindung

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Ja

Texte

Typ Apparat Gr. I

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja