



WH227111T

kallysto montage en canaux: 2x T13/23/POWER L1/ Ecoline 3x2.5mm

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Dimensions

Hauteur 82 mm

Largeur 85 mm

Profondeur 55 mm

##### Câble

Longueur de câble 0.45 m

##### Dimensions

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 55 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13/23

##### Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontal

##### Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement borne à vis

##### Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

##### Identification

Avec inscription Oui

##### Textes

Type Appareil gr. I

##### Convient pour

Hager périphériques multimédia BRx / kallysto encastré

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui