



WH26915705C

kallysto.trend encastré Gr. 2x1 compl.: Prise type 15 / Prise type 15 Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005

Dimensions

Hauteur	154 mm
Largeur	94 mm
Nombre d'unités	2

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 15
---------------------------	----------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise	Raccordement à fiche
Type de connecteur/prise USB	QuickConnect

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 15
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui