



WH26915705C

kallysto.trend encastré Gr. 2x1 compl.: Prise type 15 / Prise type 15 Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Dimensions

Hauteur 154 mm

Largeur 94 mm

Nombre d'unités 2

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 15

Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connection / prise QuickConnect
Raccordement à fiche
Raccordement à ressort de traction

Type de connecteur/prise USB QuickConnect

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Type Appareil gr. II

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui