



WH27915600C

**kallysto.pro encastré Gr.2x1 complet: Prise T23 / Prise T23 94 x 154mm Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Matière Duroplast

**Dimensions**

Hauteur 154 mm

Largeur 94 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

**Installation, montage**

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Equipement**

Avec couvercle à charnière Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Identification**

Avec inscription Non

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui