



WH26915704C

kallysto.trend encastré Gr. 2x1 compl.: Prise type 15 / Prise type 15 Anthr.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Dimensions

Hauteur 154 mm

Largeur 94 mm

Nombre d'unités 2

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 15

Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement à fiche

Type de connecteur/prise USB QuickConnect

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Identification

Avec inscription Non

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui