



WH227113T

kallysto Kanaleinbau: 2x T13/23-L3 + POWER (Flachkabel) 3x2.5mm für Modular-Dose

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Abmessungen

Höhe 82 mm
 Breite 85 mm
 Tiefe 55 mm

Kabel

Kabellänge 0.45 m

Abmessungen

Anzahl Einheiten 2
 Einbautiefe Unterputz-Dosen 55 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13/23

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein
 Mit Klappdeckel Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein
 Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Ja

Texte

Typ Apparat Gr. I

Geeignet für

Hager Geräte Multimedia BRx / kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja