



WH37687805D

FLF Gr.2 complet: 2x T13/L3 avec boîte POWER (câble plat) Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Dimensions

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	62.5 mm
---------	---------

Profondeur	43 mm
------------	-------

Câble

Longueur de câble	0.45 m
-------------------	--------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	36.7 mm
--------------------------------------	---------

Profondeur de montage	6.3 mm
-----------------------	--------

Equipement

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Raccordement de ligne sur la borne de Raccordement
----------------------	--

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----