



WH227112T

kallysto Kanaleinbau: 2xT13/23-L2 + POWER (Flachkabel) 3x2.5mm für Modular-Dose

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 V |
| Nennspannung | 230 - 230 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Höhe | 82 mm |
| Breite | 85 mm |
| Tiefe | 55 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 55 mm |

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Klappdeckel | Nein |
|-----------------|------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

Geeignet für

Hager Geräte Multimedia BRx / kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|