



WH25915607C

**kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: StDo Typ 23 / StDo Typ 23 94x154mm Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|       |       |
|-------|-------|
| Farbe | Beige |
|-------|-------|

|            |      |
|------------|------|
| RAL Nummer | 1015 |
|------------|------|

**Abmessungen**

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 152 mm |
|------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 92 mm |
|--------|-------|

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Einbau-/Anschlussort | Vertikal |
|----------------------|----------|

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Klappdeckel | Nein |
|-----------------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK02 |
|--------------------|------|

**Geeignet für**

|                    |  |
|--------------------|--|
| kallysto Unterputz |  |
|--------------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|