



WH25915607C

kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Prise T23 / Prise T23 94 x 154mm Beige

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Beige

Code RAL 1015

Dimensions

Hauteur 152 mm

Largeur 92 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

Equipement

Avec couvercle à charnière Non

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui