




WH27916207C

kallysto.pro UP Gr.2x1 komplett: Typ 23 / Typ 23 mit Schraubklemmen/ Beige

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Beige

RAL Nummer 1015

Abmessungen

Höhe 154 mm

Breite 94 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

Ausstattung

Mit Klappdeckel Nein

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja