



WH25440609C

kallysto.line UP kompl.: RTR Bodenheiz. 250V mit Schalter + LED + Fühler/ Braun

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennspannung | 230 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------|
| Farbe | Braun |
| RAL Nummer | 8014 |

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 92 mm |
| Breite | 92 mm |
| Tiefe | 50.3 mm |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|