



WH27915603C

**kallysto.pro encastré Gr.2x1 complet: Prise T23 / Prise T23 94 x 154mm Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

**Dimensions**

Hauteur 154 mm

Largeur 94 mm

Nombre d'unités 2

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

**Installation, montage**

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Raccordement à ressort de traction

**Equipement**

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Type Appareil gr. II

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui