



WH227113TG

kallysto m. en canaux: 2x T13/23/POWER L3/Ecoline 3x2.5mm + boîte à inc. G3

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
Tension nominale	230 - 230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	96 mm
Profondeur	54 mm

Equipement

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----