



WH27915604C

kallysto.pro encastré Gr.2x1 complet: Prise T23 / Prise T23 94 x 154mm Anthr.

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

##### Dimensions

Hauteur 154 mm

Largeur 94 mm

Nombre d'unités 2

##### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

##### Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

##### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Raccordement à ressort de traction

##### Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

##### Capacité

Nombre de modules 1

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

##### Identification

Avec inscription Non

##### Textes

Type Appareil gr. II

##### Convient pour

kallysto encastré

---

**Durabilité**

---

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

---