



WH27915605C

kallysto.pro encastré Gr.2x1 complet: Prise T23 / Prise T23 94 x 154mm Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Dimensions

Hauteur	154 mm
---------	--------

Largeur	94 mm
---------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Position de montage/connexion	Vertical
-------------------------------	----------

Equipement

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----