



SRR01005A

Klappwandler SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Leistung

Leistung	0,2 VA
----------	--------

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung	18 mm
Höhe	72,8 mm
Breite	44,4 mm
Tiefe	59,6 mm
Höhe der Öffnung	19,5 mm
Breite der Öffnung	18 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Isolationsspannung U_i	3000 V
--------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 65 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 65 °C

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	100 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene Montageplatte
-------------	------------------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja