



SRR01005A

## Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 100/5A 0,2 VA klasse 1

### Technische karakteristieken

#### Functies

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nauwkeurigheidsklasse | 1 |
|-----------------------|---|

#### Vermogen

|          |        |
|----------|--------|
| Vermogen | 0,2 VA |
|----------|--------|

#### Afmetingen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Doorsnede van de opening | 18 mm   |
| Hoogte                   | 72,8 mm |
| Breedte                  | 44,4 mm |
| Diepte                   | 59,6 mm |
| Hoogte van de opening    | 19,5 mm |
| Breedte van opening      | 18 mm   |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 3000 V |
|------------------------------|--------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -40 - 65 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 65 °C |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Elektrische Stroom

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Primaire meetstroomsterkte In         | 100 A |
| Maximale secundaire stroomintensiteit | 5 A   |

#### Installatie, montage

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Gemonteerd op | DIN-rail<br>Montageplaat |
|---------------|--------------------------|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |