



SRR01005A

Klappwandler SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genaugkeitsklasse

1

Leistung

Leistung

0.2 VA

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

18 mm

Höhe

72.8 mm

Breite

44.4 mm

Tiefe

59.6 mm

Höhe der Öffnung

19.5 mm

Breite der Öffnung

18 mm

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-40 - 65 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 65 °C

Sicherheit

Schutzart IP

IP20

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

100 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene
Montageplatte

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja