



SRR01005A

Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 100/5A 0.2VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

1

Puissance

Puissance

0.2 VA

Dimensions

Diamètre de l'ouverture

18 mm

Hauteur

72.8 mm

Largeur

44.4 mm

Profondeur

59.6 mm

Hauteur de l'ouverture

19.5 mm

Largeur de l'ouverture

18 mm

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement

3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 65 °C

Température de stockage/transport

-40 - 65 °C

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Courant électrique

Courant Max au primaire

100 A

Courant Max au secondaire

5 A

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Platine de fixation

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui