



SRR01005A

Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 100/5A 0,2 VA klasse 1

Technische eigenschappen

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	0,2 VA
----------	--------

Afmetingen

Doorsnede van de opening	18 mm
Hoogte	72,8 mm
Breedte	44,4 mm
Diepte	59,6 mm
Hoogte van de opening	19,5 mm
Breedte van opening	18 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Draadaansluiting
---------------	------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nom. houdspanning netfrequentie (r.m.s)	3000 V
Maximale werkspanning	720 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 65 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 65 °C

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Isolatieklasse	H

Stroom / temperatuur

Nominale primaire stroom (I _{pr})	100 A
Nominale secundaire stroom (I _s)	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
Thermische nominaal stroom	1,2*I _{pr}
Nominale kortstondige thermische stroom (I _{th} /1s)	60*I _{pr}
Nominale dynamische stroom	2,5*I _{th}
Overstroombegegningsfactor	FS 5

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja