



SRR01005A

Transformador de intensidade de núcleo aberto SC1 100/5A 0.2VA Cl.1

Características técnicas

Funções

Classe de precisão

1

Potência

Potência

0,2 VA

Dimensões

Diâmetro da abertura

18 mm

Altura

72,8 mm

Largura

44,4 mm

Profundidade

59,6 mm

Altura da abertura

19,5 mm

Largura da abertura

18 mm

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui

3000 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-40 - 65 °C

Temperatura de armazenamento/transporte

-40 - 65 °C

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Intensidade de corrente

Intensidade máx. no primário

100 A

Intensidade máx. de secundário

5 A

Instalação / montagem

Montagem

Calha DIN
Platine de fixação

Sustentabilidade

Livre de halógeno

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim