



WH227302TG

**kallysto Kanaleinbau: 3x Typ 13/L2 + Flachkabeldose Technofil mit G3-Einbaudose**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Abmessungen**

Höhe 77 mm

Breite 96 mm

Tiefe 54 mm

**Kabel**

Kabellänge 0,45 m

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten 3

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

**Installation, Montage**

Einbau-/Anschlussort Horizontal  
Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Integriert im Kabelkanal

Anschluss-/Steckertyp USB Schweizer Norm Typ 13

**Ausstattung**

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 3

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Typ Apparat Gr. I

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

---

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

---