



WH227302TG

kallysto montage en canaux: 3x T13/L2 + boîte Technofil (câble plat) + G3

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 96 mm

Profondeur 54 mm

Câble

Longueur de câble 0,45 m

Dimensions

Nombre d'unités 3

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontal
Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Intégré dans la goulotte

Type de connecteur/prise USB Norme suisse type 13

Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 3

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Type Appareil gr. I

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
