



WH36910949C

robusto UP Feucht Gr.2x1 komplett: Typ 13 / Typ 13 mit IP21-Klappdeckel/ Alumin.

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Seidenmatt

Werkstoff Duroplast

Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 186 mm

Breite 86 mm

Tiefe 48.5 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 27.1 mm

Einbautiefe 27.1 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckanschluss
Federzug-Anschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließendes Klappdeckel

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stossfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Typ	Apparat Gr. II
-----	----------------

Geeignet für

robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----