



WH36910949C

robusto humide ENC Gr.2x1 compl.: Type 13 / Type 13 avec clapet IP21 Aluminium

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Satiné

Matière Duroplast
Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

Dimensions

Hauteur 186 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48.5 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 27.1 mm

Profondeur de montage 27.1 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Borne de connexion

Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

Identification

Avec inscription Non

Convient pour

robusto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui
