



WH36910900C

robusto humide ENC Gr.2x1 compl.: Type 13 / Type 13 avec clapet IP21 Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc de sécurité
Code RAL	9003
Finition	Mat
Matière	Duroplast Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	186 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	48.5 mm
Nombre d'unités	2
Profondeur des boîtes d'encastrement	27.1 mm
Profondeur de montage	21.4 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de connexion
---------------------------	--------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
Type de montage	Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP21

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Convient pour

robusto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui