



WH27916209C

kallysto.pro UP Gr.2x1 komplett: Typ 23 / Typ 23 mit Schraubklemmen/ Braun

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Braun

RAL Nummer 8014

**Abmessungen**

Höhe 154 mm

Breite 94 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

**Ausstattung**

Mit Klappdeckel Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK02

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja