



WH25915804C

kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: Prise T25 / Prise T25 avec bornes à vis/ Anthr.

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Dimensions

Hauteur 152 mm

Largeur 92 mm

Nombre d'unités 2

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 25

Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement borne à vis

Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Type Appareil gr. II

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui