



WH36912403C

robusto NUP-Kombi Gr.2x1 komplett: Steckdose Typ 23 / Steckdose Typ 23 IP55 Grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Grau
-------	------

RAL Nummer	7035
------------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Abmessungen

Höhe	186 mm
------	--------

Breite	86 mm
--------	-------

Tiefe	66 mm
-------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	39 mm
-----------------------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 23
-----------------------	-----------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Einbau-/Anschlussort	Vertikal
----------------------	----------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Mit Klappdeckel	Ja
-----------------	----

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Geeignet für

robusto Unterputz	
-------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----