



WH36912403C

robusto mouillé ENC Gr.2x1 complet: Prise type 23 / Prise type 23 IP55 Gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7035
----------	------

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Dimensions

Hauteur	186 mm
---------	--------

Largeur	86 mm
---------	-------

Profondeur	66 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	39 mm
--------------------------------------	-------

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23
---------------------------	----------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Position de montage/connexion	Vertical
-------------------------------	----------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Equipement

Avec couvercle à charnière	Oui
----------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
--	-----

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Convient pour

robusto encastré	
------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----