



SRR04005B

Deelbare stoomtransformator SC2 28 mm 400/5A 2,2 VA klasse 1

Technische karakteristieken

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	2,2 VA
----------	--------

Afmetingen

Doorsnede van de opening	28 mm
Hoogte	73 mm
Breedte	43,9 mm
Diepte	58,7 mm
Hoogte van de opening	29,2 mm
Breedte van opening	28 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 65 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 65 °C

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Elektrische Stroom

Primaire meetstroomsterkte In	400 A
Maximale secundaire stroomintensiteit	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja