



SRR04005B

Deelbare stoomtransformator SC2 28 mm 400/5A 2,2 VA klasse 1

Technische karakteristieken

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	2,2 VA
----------	--------

Afmetingen

Doorsnede van de opening	28 mm
Hoogte	73 mm
Breedte	43,9 mm
Diepte	58,7 mm
Hoogte van de opening	29,2 mm
Breedte van opening	28 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker	Draadaansluiting
------------------------	------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nom. houdspanning netfrequentie (r.m.s)	3000 V
Maximale werkspanning	720 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 65 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 65 °C

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Isolatieklasse	H

Elektrische Stroom

Primaire meetstroomsterkte In	400 A
Maximale secundaire stroomintensiteit	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	400 A
Thermische nominaal stroom	1,2*Ipr
Nominale kortstondige thermische stroom (Ith/1s)	60*Ipr
Nominale dynamische stroom	2,5*Ith
Overspanningsbegrenzende factor	FS 5

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja