



SRR04005B

Klappwandler SC2 28mm 400/5A 2.2VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genaugkeitsklasse

1

Leistung

Leistung

2.2 VA

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

28 mm

Höhe

73 mm

Breite

43.9 mm

Tiefe

58.7 mm

Höhe der Öffnung

29.2 mm

Breite der Öffnung

28 mm

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-40 - 65 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 65 °C

Sicherheit

Schutzart IP

IP20

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

400 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene
Montageplatte

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja