



WH36912405Q

**robusto NAP-Kombi Gr.2x1 komplett: Steckdose T23 / Steckdose T23 IP55 Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Werkstoff	Thermoplast

**Abmessungen**

Höhe	186 mm
Breite	86 mm
Tiefe	70 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 23
-----------------------	-----------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
Einbau-/Anschlussort	Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Mit Klappdeckel	Ja
-----------------	----

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP55

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Geeignet für**

robusto Aufputz	
-----------------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----