



WH227313TG

**kallysto Kanal-EB: 3x T13/23-L3 + POWER (Flachkabel) 3x2.5mm/ mit G3-Einbaudose**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Abmessungen**

Höhe 77 mm

Breite 96 mm

Tiefe 54 mm

**Kabel**

Kabellänge 0.45 m

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten 3

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13/23

**Installation, Montage**

Einbau-/Anschlussort Horizontal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

**Ausstattung**

Verdrehter Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 3

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Ja

**Texte**

Typ Apparat Gr. I

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja