



WH228924TG

kallysto Kanaleinbau: T15/25 mit Flachkabeldose POWER 5x2.5mm/ mit G3-Einbaudose

**Technische Eigenschaften**

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Abmessungen**

Höhe 77 mm  
Breite 96 mm  
Tiefe 54 mm

**Kabel**

Kabellänge 0.45 m

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten 1

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 15  
Schweizer Norm Typ 25

**Installation, Montage**

Einbau-/Anschlussort Horizontal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

**Ausstattung**

Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein  
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Ja

**Texte**

Typ Apparat Gr. I

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja