



WH228924TG

Montage en canaux: T15/25 5x2.5mm +boîte POWER (câble plat) + G3

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	96 mm
Profondeur	54 mm

Equipement

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----