



WH228924TG

Montage en canaux: T15/25 5x2.5mm +boîte POWER (câble plat) + G3

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 96 mm

Profondeur 54 mm

Câble

Longueur de câble 0.45 m

Dimensions

Nombre d'unités 1

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 15
Norme suisse type 25

Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontal

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Oui

Textes

Type Appareil gr. I

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui