



WH25916409C

**kallysto.line UP Gr.1x2 komplett: Typ 23 / Typ 23 mit Schraubklemmen/ Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|       |       |
|-------|-------|
| Farbe | Braun |
|-------|-------|

|            |      |
|------------|------|
| RAL Nummer | 8014 |
|------------|------|

**Abmessungen**

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 92 mm |
|------|-------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 152 mm |
|--------|--------|

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Einbau-/Anschlussort | Horizontal |
|----------------------|------------|

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Klappdeckel | Nein |
|-----------------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK02 |
|--------------------|------|

**Geeignet für**

|                    |  |
|--------------------|--|
| kallysto Unterputz |  |
|--------------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|