



WH36910903Q

robusto AP Feucht Gr.2x1 komplett: Typ 13 / Typ 13 mit IP21-Klappdeckel/ Grau

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|--------------------------|
| Farbe | Grau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Duroplast Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|---------|
| Höhe | 186 mm |
| Breite | 86 mm |
| Tiefe | 63.5 mm |
| Anzahl Einheiten | 2 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |
| Einbautiefe | 63.5 mm |

Anschluss

| | |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
|-----------------------|-------------|

Installation, Montage

| | |
|----------------------|----------|
| Montage auf | Aufputz |
| Einbau-/Anschlussort | Vertikal |

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect |
| Montageart | Schraubbefestigung |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|-----------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Vorbestückt mit | Steckdose |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Deckalausführung | Selbstschließender Klappdeckel |
|------------------|--------------------------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP | IP21 |

Kennzeichnung

| | |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Geeignet für
robusto Aufputz

Nachhaltigkeit
RoHS-konform Ja