



WH36910905C

**robusto UP Feucht Gr.2x1 komplett: Typ 13 / Typ 13 mit IP21-Klappdeckel/ Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast  
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 186 mm

Breite 86 mm

Tiefe 48.5 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 27.1 mm

Einbautiefe 21.4 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP21

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

---

**Geeignet für**

robusto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja

---