



WH36910905C

robusto humide ENC Gr.2x1 compl.: Type 13 / Type 13 avec clapet IP21 Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast  
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 186 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48.5 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 27.1 mm

Profondeur de montage 21.4 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Borne de connexion

##### Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

##### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

##### Cache, porte

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

##### Identification

Avec inscription Non

---

**Convient pour**

robusto encastré

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

---

Oui